

Koken**Írányváltós kerepes hajtósár, 1/4 col, kioldóval, Típus: 1/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	632050 1/4
GTIN	4991644021826
Árucikk kategória	63R

Leírás**Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Szabvány	DIN 3122
Szabvány	DIN 3120
Teljes hossz	115 mm
Fogak száma	20
Munkaszög	18 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott

Termék fajtája	Racsní
USP1	irányváltós
USP2	kioldóval, 18°-os munkaszög, 115 mm hosszú, krómozott