



Teleszkópos finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2", kihúzható, Típus: 1/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	640295 1/2
GTIN	4062406283384
Árucikk kategória	62A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

A rögzítés gyűrűvel történik. Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

290 – 430 mm hosszban 6 fokozatban kihúzható. **Rögzíthető billenő fejjel és kioldóval.**

Maximálisan engedélyezett forgatónyomaték 600 Nm.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 72

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	290 - 430 mm
Fogak száma	72
fokozatmentesen kihúzható	nem
Termék fajtája	Racsní