



## Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, Típus: 3/8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	635000 3/8
GTIN	4018754177776
Árucikk kategória	63A

### Leírás

**Kivitel:**

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

**Szabvány:****DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél, krómozott.

**Alkalmazható :**

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 3/8 coll

Fogak száma: 30

### Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	3/8 coll
Szabvány	DIN 3120
Szabvány	DIN 3122
Teljes hossz	193 mm
Fogak száma	30
Munkaszög	12 fok
Alapanyag	Króm ötvözet acél
Felület	krómozott

Termék fajtája

Racsní