

**Koken****Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval, Típus: 1/2****Rendelési adatok**

Rendelés száma	640150 1/2
GTIN	4991644125340
Árucikk kategória	63R

**Leírás****Kivitel:**

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

**Szabvány:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

**DIN 3122-D 12,5**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, krómozott.

**Alkalmazható :**

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 30

**Műszaki leírás**

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	250 mm
Fogak száma	30
Termék fajtája	Racsní