



Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, extra hosszú, Típus: 1/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	640200 1/2
GTIN	4018754177837
Árucikk kategória	63A

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

DIN 3122-D 12,5

Alapanyag:

Króm ötvözet acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

Alkalmazható :

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 36

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	380 mm
Fogak száma	36
Termék fajtája	Racsni