


Mahr**Érdességmérő műszer nyomtatóval, Típus: M310****Rendelési adatok**

Rendelés száma	499003 M310
GTIN	4059192064587
Árucikk kategória	43C

Leírás**Kivitel:**

Mobil érdességmérő műszer pontos és szabványos érdességmérésekhez és dokumentáláshoz a metszettepintős eljárás szerint. **Integrált kalibráló etalonnal (kivehető)**. Nagyméretű, megvilágított 4,3 col TFT érintőképernyő. Elforgatható kijelző. Előtoló készülék integráltan vagy külön használható. LED-es fényoszlop az állapot kijelzéséhez (zöld - akku állapot kijelzések, piros - hibaüzenet, kék - mérés, adatátvitel), integrált magasságállítás, adatok mentése TXT, X3P, CSV és PDF fájlba. Gauss-szűrő ISO 16610 – 21 szerint (DIN EN ISO 11562 helyett), speciális szűrő DIN EN ISO 13565 – 1 szerint, IS szűrő DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható). Tűrésfelületek.

Előny:

- **Bekapcsolás után azonnal mérhet – magától értetődően, képzés nélkül.**
- **MarConnect Duplex csatlakozó a mérés külső indításához.**
- **USB A csatlakozó (pl. Bluetooth pendrive-hoz és szkennerekhez).**
- **USB B csatlakozó (pl. tömegtároló használatához, hálózati csatlakozóhoz).**
- **Dokumentálás az opcionális hőpapíros nyomtatóval a profil és az eredmények nyomtatásához Bluetooth-on keresztül vagy kábellel.**
- **A mérési eredmények átvitele kábelen vagy alternatívaként Bluetooth-on keresztül.**
- **MarWin Roughness Viewer szoftver az egyszerű kiértékelésekhez, pl. jegyzőkönyv készítése akár 100 profílfájlból (ingyenesen letölthető).**
- **Mérőprogramok tárolása (Quick & Easy).**
- **QR-/vonalkódok beszkenyelése a hozzárendelt mérőprogramok elindításához és a munkadarab információk beolvasásához (a szkennerek nem tartozék).**

- **QR-/vonalkódok beszkenyelése a hozzárendelt mérőprogramok elindításához és a munkadarab információk beolvasásához.**
- **Automatikus Cut-off kiválasztás.**
- **A Start gomb egyidejűleg a Home gomb a kezdőlapra történő közvetlen visszalépéshez.**
- **Gyors hozzáférés a kívánt funkciókhoz a kedvencek megadásával a kijelzőn.**
- **A MarSurf M 310 távvezérlése (SPC) külső szoftverrel.**
- **IATF 16949 konform – biztonságos visszavezethetőség a MarConnect-tel.**

Tartalom:

Plusz Bluetooth nyomtató 499017 sz.

Előtoló egység, kézi prizma, 499004 sz. 6 – 350 méretű standard tapintó, érdesség etalon. Gyári kalibrálási bizonyítvány, integrált magasságállítás, tapintóvédő, töltőkészülék / hálózati adapter, kezelési útmutató, hordozótáska vállpánttal, Mini-USB kábel, hosszabbító kábel, előtoló egység, 499016 sz. koffer.

Opcionális tartozék:

499004 sz. tartalék, ill. különleges tapintó, 499008 sz. tapintó hosszabbító, 499038 sz. tapintó védő, 499011; 498857 sz. mérőállvány, 498941 sz. USB2 méretű adatkábel MarConnect Duplex csatlakozóhoz, szkennel.

Alkatrész:

499548 sz. AKKU méretű akkumulátor.

Figyelem:

Keresztirányú letapintó készlet külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérési szakasz hosszanti letapintás	1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Kiértékelő egység magassága	77 mm
Max. méréstartomány	0,014 coll
Kiértékelő egység szélessége	50 mm
Kiértékelő egység tömege	0,5 kg
Cut-Off (λc)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Tapintási sebesség	0,5 / 1,0 mm/s
Kiértékelő egység hossza	160 mm
Max. méréstartomány	350 μ m
Tapintócsúcs	2 μ m
Mérési szakaszok szabvány szerint	1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatikus / N x Lc szabadon kiválasztható
Energiaellátás	Akkus

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Kalibrálás	Q2
Kalibrálás	Q1
Termék fajtája	Érdességmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásÉrdességmérő műszer Típushoz R	029200 R
KalibrálásÉrdesség etalon Típushoz R	029220 R

Tartozék

Tapintó védő toldalékprizmával rendelkező előtoló készülékhez Típus	499038
Tapintó ST2 / PS1 / PS10 / M300 és 310-hez Típus 3-350	499004 3-350
Koffer Típus CASE	499016 CASE
Tapintó hosszabbító ST2 / PS1 / PS10 / M300 és 310-hez Hossz 80 mm	499008 80
Csatlakozó kábelBidirekcionális, adatgombbal Típus USB2	498941 USB2
ST-G mérőállvány érdességmérő műszerekhez gránitlappal Típus PST-G	498857 PST-G
Mérőállvány ST-D	499011
Tapintó ST2 / PS1 / PS10 / M300 és 310-hez Típus 6-350	499004 6-350
Tartalék PS10, M310 akku tartóval Típus AKKU	499548 AKKU