


Mahr**Érdességmérő műszer nyomtató nélkül, Típus: M310****Rendelési adatok**

Rendelés száma	499002 M310
GTIN	4059192064549
Árucikk kategória	43C

Leírás**Kivitel:**

Mobil érdességmérő műszer pontos és szabványos érdességmérésekhez és dokumentáláshoz a metszettepintós eljárás szerint. **Integrált kalibráló etalonnal (kivehető)**. Nagyméretű, megvilágított 4,3 col TFT érintőképernyő. Elforgatható kijelző. Előtoló készülék integráltan vagy külön használható. LED-es fényoszlop az állapot kijelzéséhez (zöld - akku állapot kijelzések, piros - hibaüzenet, kék - mérés, adatátvitel), integrált magasságállítás, adatok mentése TXT, X3P, CSV és PDF fájlba. Gauss-szűrő ISO 16610 – 21 szerint (DIN EN ISO 11562 helyett), speciális szűrő DIN EN ISO 13565 – 1 szerint, IS szűrő DIN EN ISO 3274 szerint (kikapcsolható). Tűrésfelületek.

Előny:

- **Bekapcsolás után azonnal mérhet – magától értetődően, képzés nélkül.**
- **MarConnect Duplex csatlakozó a mérés külső indításához.**
- **USB A csatlakozó (pl. Bluetooth pendrive-hoz és szkennerekhez).**
- **USB B csatlakozó (pl. tömegtároló használatához, hálózati csatlakozóhoz).**
- **Dokumentálás az opcionális hőpapíros nyomtatóval a profil és az eredmények nyomtatásához Bluetooth-on keresztül vagy kábellel.**
- **A mérési eredmények átvitele kábelen vagy alternatívaként Bluetooth-on keresztül.**
- **MarWin Roughness Viewer szoftver az egyszerű kiértékelésekhez, pl. jegyzőkönyv készítése akár 100 profalfájlból (ingyenesen letölthető).**
- **Mérőprogramok tárolása (Quick & Easy).**
- **QR-/vonalkódok beszkenyelése a hozzárendelt mérőprogramok elindításához és a munkadarab információk beolvasásához (a szkennerek nem tartozék).**

- **QR-/vonalkódok beszkenyelése a hozzárendelt mérőprogramok elindításához és a munkadarab információk beolvasásához.**
- **Automatikus Cut-off kiválasztás.**
- **A Start gomb egyidejűleg a Home gomb a kezdőlapra történő közvetlen visszalépéshez.**
- **Gyors hozzáférés a kívánt funkciókhoz a kedvencek megadásával a kijelzőn.**
- **A MarSurf M 310 távvezérlése (SPC) külső szoftverrel.**
- **IATF 16949 konform – biztonságos visszavezethetőség a MarConnect-tel.**

Tartalom:

Előtoló egység, kézi prizma, 499004 sz. 6 – 350 méretű standard tapintó, érdesség etalon. Gyári kalibrálási bizonyítvány, integrált magasságállítás, tapintóvédő, töltőkészülék / hálózati adapter, kezelési útmutató, hordozótáska vállpánttal, Mini-USB kábel, hosszabbító kábel, előtoló egység, 499016 sz. koffer.

Opcionális tartozék:

499004 sz. tartalék, ill. különleges tapintó, 499008 sz. tapintó hosszabbító, 499038 sz. tapintó védő, 499011; 498857 sz. mérőállvány, 498941 sz. USB2 méretű adatkábel MarConnect Duplex csatlakozóhoz, szkennel.

Alkatrész:

499548 sz. AKKU méretű akkumulátor.

Figyelem:

Keresztirányú letapintó készlet külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Kiértékelő egység tömege	0,5 kg
Kiértékelő egység hossza	160 mm
Max. méréstartomány	350 µm
Max. méréstartomány	0,014 coll
Kiértékelő egység szélessége	50 mm
Cut-Off (λc)	0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Kiértékelő egység magassága	77 mm
Tapintási sebesség	0,5 / 1,0 mm/s
Mérési szakasz hosszanti letapintás	1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Tapintócsúcs	2 µm
Mérési szakaszok szabvány szerint	1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automatikus / N × Lc szabadon kiválasztható
Energiaellátás	Akkus

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Kalibrálás	Q1
Kalibrálás	Q2
Termék fajtája	Érdességmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásÉrdesség etalon Típushoz R	029220 R
KalibrálásÉrdességmérő műszer Típushoz R	029200 R

Tartozék

Tapintó ST2 / PS1 / PS10 / M300 és 310-hez Típus 6-350	499004 6-350
Koffer Típus CASE	499016 CASE
Tapintó ST2 / PS1 / PS10 / M300 és 310-hez Típus 3-350	499004 3-350
Csatlakozó kábelBidirekcionális, adatgombbal Típus USB2	498941 USB2
Tapintó hosszabbító ST2 / PS1 / PS10 / M300 és 310-hez Hossz 80 mm	499008 80
Tapintó védő toldalékprizmával rendelkező előtoló készülékhez Típus	499038
Mérőállvány ST-D	499011
ST-G mérőállvány érdességmérő műszerekhez gránitlappal Típus PST-G	498857 PST-G
Tartalék PS10, M310 akku tartóval Típus AKKU	499548 AKKU