




## Mikro endoszkóp, flexibilis, Ø 1,9 mm, Munkahossz (objektív nélkül): 1000mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	492756 1000
GTIN	
Árucikk kategória	49C

### Leírás

#### Kivitel:

A robusztus nemesacél karoknak és a kiváló minőségű optikának köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A standard fényvezető csatlakoztatás (ACMI) következtében a szükséges fényforrások egyszerűen ráköthetők. Fókuszálás az okuláron lévő forgatógyűrűvel. A közeli és távoli részek egyszerű élesítése az endoszkóp eltolása nélkül. Nagy fényerejű, színtkorrigált rúd-lencseoptika.

Kis átmérőjű és flexibilis, száloptikás felépítésű a legfinomabb munkadarabok méréséhez.

#### Alkalmazható:

FlexiVision 100, HD kamerafejjel 492866 sz.

#### Különleges tartozék:

LED-es fényforrás 492846 sz. és 462860 sz.

#### Figyelem:

A rátolható tükröcsövekkel és cserélhető objektívekkel a látószög 70°-ra vagy 90°-ra módosítható. Tükröcsövek használata esetén a munkavégzési átmérő a tükröcsőnek megfelelően növekszik. Tükröcsövek és cserélhető objektívek külön ajánlatkérésre.

### Műszaki leírás

Képi nyílásszög	85 fok
Látás iránya	0 fok

Munkahossz (objektív nélkül)	1000 mm
Szonda Ø	1,9 mm
Terméknév attribútum	Ø 1,9 mm
Termék fajtája	Endoszkóp