

Garant**Biztonsági tömlőtekerceselő, műanyag ház Sűrített levegő, Használható tömlőhossz: 10m****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080078 10
GTIN	4062406284671
Árucikk kategória	01A

Leírás**Kivitel:**

- **Biztonsági tömlőtekerceselő rendkívül törésálló, zárt műanyag házzal szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz.**
- **Tömlő megvezető és kontrollált behúzó rendszer.**
- **Integrált megállító.**
- **Nagyon kopásálló PU tömlő acél sűrített levegő csatlakozókkal, nagy átbocsátási mennyiséghez alkalmas.**
- **Kihajtható fali tartó falra és mennyezetre történő felszereléshez.**

Tömlőtekerceselő sűrített levegőhöz. Robusztus tömlő **élénk** narancssárga színben. Biztonságos használatot tesz lehetővé.

Tartalom:

GARANT acél biztonsági csatlakozó és tömlőcsonk.

Figyelem:

Hozzávaló biztonsági csatlakozókat lásd a 080270 – 080272 szám alatt.

Műszaki leírás

Ház színe	kék
-----------	-----

Ház anyaga	Műanyag
Használható tömlőhossz	10 m
Tömlő külső Ø	12 mm
Tömlő anyaga	Poliuretán
Kimeneti csatlakozó	1/4 coll
Automata feltekerceselő SCS	igen
Tömlő belső Ø	8 mm
Tömlő színe	narancssárga
Maximális üzemi nyomás	16 bar
Ház mélysége	190 mm
Ház szélessége	310 mm
Ház magassága	406 mm
Alkalmas	Sűrített levegő
Termék fajtája	Tömlőtekerceselő

Tartozék

Biztonsági csatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó 1/4 coll	080271 1/4
Biztonsági csatlakozótömlőcsatlakozóval Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) 11 mm	080272 11
Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 7	080081 7
Biztonsági csatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó 1/2 coll	080271 1/2
Biztonsági csatlakozókülső menettel Külső menetes csatlakozó 1/2 coll	080270 1/2
Biztonsági csatlakozótömlőcsatlakozóval Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) 8 mm	080272 8
Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 11	080081 11
Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 1	080081 1

Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 4	080081 4
Biztonsági csatlakozókülső menettel Külső menetes csatlakozó 1/4 coll	080270 1/4
Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 13	080081 13
Biztonsági csatlakozóbelső menettel Belső menetes csatlakozó 3/8 coll	080271 3/8
Tömlőtekerceselő alkatrészek Típus 15	080081 15
Biztonsági csatlakozótömlőcsatlakozóval Belső tömlőcsatlakozó Ø (névleges méret) 13 mm	080272 13
Biztonsági csatlakozókülső menettel Külső menetes csatlakozó 3/8 coll	080270 3/8