

Garant**Biztonsági tömlőtekerceselő, műanyag ház Víz, Használható tömlőhossz: 15m**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 080079 15 |
| GTIN | 4062406284695 |
| Árucikk kategória | 01A |

Leírás

Kivitel:

- **Biztonsági tömlőtekerceselő rendkívül törésálló, zárt műanyag házzal szennyeződéstől és portól veszélyeztetett területeken való felhasználáshoz.**
- **Tömlő megvezető és kontrollált behúzó rendszer.**
- **Integrált megállító.**
- **Nagyon kopásálló PU tömlő acél sűrített levegő csatlakozókkal, nagy átbocsátási mennyiséghez alkalmas.**
- **Kihajtható fal tartó falra és mennyezetre történő felszereléshez.**

Víztömlő tekerceselő folyadékokhoz. A tömlő színe acélkék.

Tartalom:

Tömlőcsonk.

Figyelem:

Vízcsatlakozót lásd 080149 sz. 1/2 méret.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|--------|
| Maximális üzemi nyomás | 16 bar |
| Ház színe | kék |
| Használható tömlőhossz | 15 m |

| | |
|------------------------|-------------|
| Tömlő színe | kék |
| Automata feltekerő SCS | igen |
| Ház anyaga | Műanyag |
| Tömlő külső Ø | 13,5 mm |
| Tömlő belső Ø | 9,5 mm |
| Kimeneti csatlakozó | 1/2 coll |
| Tömlő anyaga | Poliuretán |
| Ház mélysége | 190 mm |
| Ház magassága | 409 mm |
| Ház szélessége | 490 mm |
| Alkalmas | Folyadékok |
| Termék fajtája | Tömlőtekerő |

Tartozék

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Tömlőtekerő alkatrészek Típus 12 | 080081 12 |
| Tömlőtekerő alkatrészek Típus 15 | 080081 15 |
| Tömlőtekerő alkatrészek Típus 14 | 080081 14 |
| Tömlőtekerő alkatrészek Típus 3 | 080081 3 |
| Tömlőtekerő alkatrészek Típus 6 | 080081 6 |
| Tömlőtekerő alkatrészek Típus 9 | 080081 9 |