

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261332 10/07
GTIN	4062406283551
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	12,5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Befogási magasság L ₂	9 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Középtolódás L ₃	7 mm
Fejhossz L ₁	32 mm
Teljes hossz L	100 mm
Nyak szélessége L ₄	7,5 mm
Lapkaméret	7 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Kés ISO kódja	E10H SVLCR/L07
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D _s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------