

**Garant****Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261332 12/07
GTIN	4062406283568
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Teljes hossz L	125 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	9 mm
Lapkaméret	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Beállítási szög κ	95 fok
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Kés ISO kódja	E12K SVLCR/L07
Hasznos mélység T	6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------