

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 261333 12/07 |
| GTIN | 4062406283605 |
| Árucikk kategória | 21T |

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Kés ISO kódja | E12K SVLCR/L07 |
| Váltólapka csavar készlet | 269028 27 |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 15,5 mm |
| Fejhossz L ₁ | 40 mm |
| Nyak szélessége L ₄ | 9 mm |
| Középtolódás L ₃ | 9 mm |
| Teljes hossz L | 125 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 11 mm |
| Lapkaméret | 7 mm |
| Hozzávaló váltólapka | VC.. 0702.. |
| Beállítási szög κ | 95 fok |
| Hasznos mélység T | 6 mm |
| Szár Ø D _s | 12 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja | balos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D |
| Szerszámanyag | HM |

| | |
|----------------|-----------------------|
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Váltólapka csavar készlet Típus 27 | 269028 27 |
|------------------------------------|-----------|