

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261333 10/07
GTIN	4062406283599
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	95 fok
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Befogási magasság L_2	9 mm
Kés ISO kódja	E10H SVLCR/L07
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	12,5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Teljes hossz L	100 mm
Középtolódás L_3	7 mm
Nyak szélessége L_4	7,5 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D_s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------