

**Garant****Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261336 12/07
GTIN	4062406285548
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	E12K SVVCR/L07
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Teljes hossz L	125 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	9 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Beállítási szög κ	72,5 fok
Lapkaméret	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Hasznos mélység T	6 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------