

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261333 16/07
GTIN	4062406285517
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	150 mm
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Beállítási szög κ	95 fok
Befogási magasság L ₂	15 mm
Kés ISO kódja	E16M SVLCR/L07
Középtolódás L ₃	11 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	19,5 mm
Fejhossz L ₁	55 mm
Nyak szélessége L ₄	14,5 mm
Hasznos mélység T	5 mm
Szár Ø D _s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------