

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261336 8/05
GTIN	4062406285524
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	80 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	10,2 mm
Lapkaméret	5 mm
Kés ISO kódja	E08F SVVCR/L05
Befogási magasság L ₂	7,5 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Középtolódás L ₃	5,5 mm
Beállítási szög κ	72,5 fok
Fejhossz L ₁	26 mm
Hasznos mélység T	3,5 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 26	269028 26
------------------------------------	-----------