

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261336 10/07
GTIN	4062406285531
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	12,5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Nyak szélessége L_4	6,8 mm
Lapkaméret	7 mm
Teljes hossz L	100 mm
Beállítási szög κ	72,5 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Befogási magasság L_2	9 mm
Középtolódás L_3	8 mm
Fejhossz L_1	32 mm
Kés ISO kódja	E10H SVVCR/L07
Hasznos mélység T	6 mm
Szár Ø D_s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------