

**Garant****Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 261337 10/07  |
| GTIN              | 4062406285579 |
| Árucikk kategória | 21T           |

## Műszaki leírás

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$   | 12,5 mm        |
| Teljes hossz L                    | 100 mm         |
| Fejhossz $L_1$                    | 32 mm          |
| Nyak szélessége $L_4$             | 6,8 mm         |
| Középtolódás $L_3$                | 8 mm           |
| Lapkaméret                        | 7 mm           |
| Váltólapka csavar készlet         | 269028 27      |
| Befogási magasság $L_2$           | 9 mm           |
| Kés ISO kódja                     | E10H SVVCR/L07 |
| Beállítási szög $\kappa$          | 72,5 fok       |
| Hozzávaló váltólapka              | VC.. 0702..    |
| Hasznos mélység T                 | 6 mm           |
| Szár Ø $D_s$                      | 10 mm          |
| Szabvány                          | Gyári szabvány |
| Felhasználás módja                | balos          |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 8×D            |
| Szerszámanyag                     | HM             |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| belső hűtés    | igen                  |
| Felhasználás   | Belső hosszsztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés              |

---

## Tartozék

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Váltólapka csavar készlet Típus 27 | 269028 27 |
|------------------------------------|-----------|