

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261342 12/07
GTIN	4062406285623
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	15,5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Kés ISO kódja	E12K SV95CR/L07
Nyak szélessége L ₄	9 mm
Befogási magasság L ₂	11 mm
Teljes hossz L	125 mm
Fejhossz L ₁	40 mm
Lapkaméret	7 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Középtolódás L ₃	9 mm
Hasznos mélység T	6 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------