

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261337 16/07
GTIN	4062406285593
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	72,5 fok
Nyak szélessége L_4	12,9 mm
Kés ISO kódja	E16M SVVCR/L07
Fejhossz L_1	55 mm
Befogási magasság L_2	15 mm
Teljes hossz L	150 mm
Lapkaméret	7 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Középtolódás L_3	11 mm
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{\min}$	19,5 mm
Hasznos mélység T	6 mm
Szár $\varnothing D_s$	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------