

**Garant****Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261343 10/07
GTIN	4062406285654
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Kés ISO kódja	E10H SV95CR/L07
Beállítási szög $\kappa$	95 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Lapkaméret	7 mm
Nyak szélessége $L_4$	6,8 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	12,5 mm
Teljes hossz $L$	100 mm
Középtolódás $L_3$	7 mm
Fejhossz $L_1$	32 mm
Befogási magasság $L_2$	9 mm
Hasznos mélység $T$	5 mm
Szár Ø $D_s$	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8xD
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------