

**Garant****Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261356 10/07
GTIN	4062406285692
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Teljes hossz L	100 mm
Lapkaméret	7 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	6,8 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	12,5 mm
Kés ISO kódja	A10H SVXCR/L07
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	22 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Középtolódás L <sub>3</sub>	7 mm
Beállítási szög κ	113 fok
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------