

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261356 12/07
GTIN	4062406285708
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	36 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	15,5 mm
Középtolódás L_3	9 mm
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Kés ISO kódja	A12K SVXCR/L07
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Befogási magasság L_2	11 mm
Beállítási szög κ	113 fok
Teljes hossz L	125 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27

269028 27