

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261356 16/07
GTIN	4062406285715
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	48 mm
Középtolódás L_3	11 mm
Befogási magasság L_2	15 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	19,5 mm
Kés ISO kódja	A16M SVXCR/L07
Teljes hossz L	150 mm
Lapkaméret	7 mm
Beállítási szög κ	113 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27

269028 27