

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261357 10/07
GTIN	4062406285739
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L_1	22 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	12,5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Nyak szélessége L_4	6,8 mm
Beállítási szög κ	113 fok
Teljes hossz L	100 mm
Kés ISO kódja	A10H SVXCR/L07
Középtolódás L_3	7 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Befogási magasság L_2	9 mm
Lapkaméret	7 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D_s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------