

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261357 12/07
GTIN	4062406285746
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Teljes hossz L	125 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Kés ISO kódja	A12K SVXCR/L07
Befogási magasság L <sub>2</sub>	11 mm
Legkisebb előfúrás Ø D <sub>min</sub>	15,5 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	36 mm
Lapkaméret	7 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Beállítási szög κ	113 fok
Középtolódás L <sub>3</sub>	9 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás

Termék fajtája

Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 27

269028 27