

**Garant****Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 261357 16/07  |
| GTIN              | 4062406285753 |
| Árucikk kategória | 21T           |

## Műszaki leírás

|  |                        |
|--|------------------------|
| Teljes hossz L                         | 150 mm                 |
| Hozzávaló váltólapka                   | VC.. 0702..            |
| Kés ISO kódja                          | A16M SVXCR/L07         |
| Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>         | 48 mm                  |
| Középeltolódás L <sub>3</sub>          | 11 mm                  |
| Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub> | 19,5 mm                |
| Lapkaméret                             | 7 mm                   |
| Beállítási szög κ                      | 113 fok                |
| Váltólapka csavar készlet              | 269028 27              |
| Befogási magasság L <sub>2</sub>       | 15 mm                  |
| Hasznos mélység T                      | 3 mm                   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                  | 16 mm                  |
| Szabvány                               | Gyári szabvány         |
| Felhasználás módja                     | balos                  |
| Belső kiesztergálási mélység max.      | 3×D                    |
| belső hűtés                            | igen                   |
| Felhasználás                           | Belső hosszesztergálás |

Termék fajtája

Furatkés

---

**Tartozék**

Váltólapka csavar készlet Típus 27

269028 27