

Garant**Furatkés, acél, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	80 mm
Beállítási szög κ	113 fok
Fejhossz L ₁	15 mm
Kés ISO kódja	A08F SVXCR/L05
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Középtolódás L ₃	5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	9,2 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Lapkaméret	5 mm
Befogási magasság L ₂	7,5 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kisztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 26	269028 26
------------------------------------	-----------