

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261368 10/07
GTIN	4062406285777
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	113 fok
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Kés ISO kódja	E10H SVXCR/L07
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	12,5 mm
Középtolódás L_3	7 mm
Lapkaméret	7 mm
Befogási magasság L_2	9 mm
Nyak szélessége L_4	6,8 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Teljes hossz L	100 mm
Fejhossz L_1	32 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D_s	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------