

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 12/07mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261368 12/07
GTIN	4062406285784
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	113 fok
Fejhossz L_1	40 mm
Teljes hossz L	125 mm
Középtolódás L_3	9 mm
Befogási magasság L_2	11 mm
Kés ISO kódja	E12K SVXCR/L07
Lapkaméret	7 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	15,5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Kinyúlási hossz L_1	96 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D_s	12 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------