

**Garant****Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 16/07mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Beállítási szög $\kappa$	113 fok
Befogási magasság $L_2$	15 mm
Legkisebb előfúrási Ø $D_{min}$	19,5 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	128 mm
Fejhossz $L_1$	55 mm
Lapkaméret	7 mm
Kés ISO kódja	E16M SVXCR/L07
Teljes hossz $L$	150 mm
Középtolódás $L_3$	11 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0702..
Váltólapka csavar készlet	269028 27
Hasznos mélység $T$	3 mm
Szár Ø $D_s$	16 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 27	269028 27
------------------------------------	-----------