



Teleszkópos finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2 col, fokozatmentesen kihúzható, Típus: 1/2



Rendelési adatok

Rendelés száma	640291 1/2
GTIN	4000896233076
Árucikk kategória	630

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.

A rögzítés gyűrűvel történik. Átkapcsolóval jobbos és balos hajtáshoz.

Fokozatmentesen kihúzható 414 – 614 mm hossz között. Átkapcsolható finomfogazású kerepes hajtószár 90 foggal. Maximálisan engedélyezett forgatónyomaték 1000 Nm.

Szabvány:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Alkalmazható :

Kézi működtetésű dugókulcs fejekhez.

Csatlakozó négyszög: 1/2 coll

Fogak száma: 90

Műszaki leírás

Csatlakozó négyszög	1/2 coll
Teljes hossz	414 - 614 mm
Fogak száma	90
fokozatmentesen kihúzható	igen
Termék fajtája	Racsní

