



## Sűrített levegős excentercsiszoló, Típus: X31V



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079656 X31V
GTIN	616026002920
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

Nagy teljesítményű excenter csiszoló uretán tépőzárás csiszolótárcsával. **Kényelmes felhasználás** a csekély súlyú kompozit háznak és az ergonomikus markolatnak köszönhetően. **Robusztus, egyenletes járású és alacsony rezgésű sűrített levegős meghajtás** acél hengerekkel, alacsony zajszinttel.

Dynorbital-Spirit excenter csiszoló (152 mm) központi elszíváshoz. Dynorbital® Mini Extreme excenteres csiszoló (76 mm).

#### Tartalom:

A szükséges csatlakozó.

#### Figyelem:

Tépőzárás csiszolótárcsákat lásd az 567775 vagy 567901 sz. alatt.

A DynaMaze tépőzárás csiszolótányért a 079655 és 079656 sz. X61V mérethez és 58436 mérethez az 567872 sz. 150 méret alatt talál.

### Műszaki leírás

Súly	0,7 kg
Maximum levegőigény	538 l/min
Elszívás típusa	Külső
Csiszolótányér Ø	76 mm
Gyártó jelölése	MiniExtreme 76mm

Működési zajkibocsátás	75 dB(A)
Max. vibráció EN szerint	8,78 m/s <sup>2</sup>
Maximális fordulatszám	12000 min <sup>-1</sup>
Löket	5 mm
Termék fajtája	Excenter csiszoló

## Tartozék

Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 400	567775 400
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 180	567775 180
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 600	567775 600
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 800	567775 800
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 240	567775 240
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 320	567775 320
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 40	567775 40
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 60	567775 60
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 80	567775 80
Papír tépőzáras csiszolótárcsa (A)6 + 1 Lyukasztás Szemcsézet 120	567775 120