

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 30, Menet M × hasznos hossz L1: M16X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303133 M16X25
GTIN	4062406286125
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 47 mm

Furat $\varnothing D_1$ tűrés IT6: 17 mm

$\varnothing D_2$: 29 mm

Külső $\varnothing D$: 29 mm

Hasznos hossz L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Műszaki leírás

$\varnothing D_2$	29 mm
Furat $\varnothing D_1$ tűrés IT6	17 mm
Menet M	M16×25
A-méret kinyúlási hossz	47 mm

Hasznos hossz L ₁	25 mm
Külső Ø D	29 mm
L ₂	5 mm
Befogó	BT 30
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavározható maró befogó

Tartozék

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308810 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40	308802 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40	308820 40
	308803 40

Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tőrésel tömített
Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308790 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308760 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap Hurco 60° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308804 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40