


Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, BT 30, Menet M × hasznos hossz L₁: M12X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303133 M12X25
GTIN	4062406286118
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár keményen felszabályozva.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 47 mm

Furat Ø D₁ tűrés IT6: 12,5 mm

Ø D₂: 21 mm

Külső Ø D: 24 mm

Hasznos hossz L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Műszaki leírás

L ₂	5 mm
Hasznos hossz L ₁	25 mm
Furat Ø D ₁ tűrés IT6	12,5 mm
Külső Ø D	24 mm

Menet M	M12×25
Ø D ₂	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	47 mm
Befogó	BT 30
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Becsavározható maró befogó

Tartozék

Kúpvonócsap Hurco 90° furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308805 40
Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40	308765 40
Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40	308795 40
Kúpvonócsap Hurco 60° furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308803 40
Kúpvonócsap Hurco 45° 4 mm furattal és tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308801 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308785 40
Kúpvonócsap 60° tömített Meredekkúphoz 40	308780 40
Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz ISO 7388 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40	308812 40
Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 Hozzávaló meredekkúp méret 40	308830 40
Kúpvonócsap Hurco 90° tőrésel tömített Meredekkúphoz 40	308806 40
	308804 40

Kúpvonócsap Hurco 60° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

Kúpvonócsap 90° tömített Meredekkúphoz 40

308790 40

Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz DIN ISO 7388-1 (korábban DIN 69872) Hozzávaló meredekkúp méret 40

308820 40

Nyomatékkulcs rátűző kúpvonócsaphoz DIN 69872 szerint Hozzávaló meredekkúp méret 40

308810 40

Kúpvonócsap 45° tömített Meredekkúphoz 40

308760 40

Kúpvonócsap Hurco 45° tűréssel tömített Meredekkúphoz 40

308802 40