

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 30, Menet M × hossz
L1: M6X25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Kúpos felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Különleges tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 44 mm

Furat $\varnothing D_1$ túrés IT6: 6,5 mm $\varnothing D_2$: 10 mmKülső $\varnothing D$: 13 mmHasznos hossz L₁: 25 mmL₂: 5 mm**Műszaki leírás**

Menet M	M6×25
Külső $\varnothing D$	13 mm
L ₂	5 mm
Furat $\varnothing D_1$ túrés IT6	6,5 mm

Hasznos hossz L ₁	25 mm
Ø D ₂	10 mm
A-méret kinyúlási hossz	44 mm
Befogó	SK 30
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Beccavarozható maró befogó