

**Garant****Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	261342 8/05
GTIN	4062406285852
Árucikk kategória	21T

## Műszaki leírás

Lapkaméret	5 mm
Nyak szélessége L <sub>4</sub>	6 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Befogási magasság L <sub>2</sub>	7,5 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	26 mm
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	9,2 mm
Teljes hossz L	80 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Kés ISO kódja	E08F SV95CR/L05
Középtolódás L <sub>3</sub>	5 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kisztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 26	269028 26
------------------------------------	-----------