

Garant**Furatkés, HM, balos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261343 8/05
GTIN	4062406285869
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Beállítási szög κ	95 fok
Kés ISO kódja	E08F SV95CR/L05
Befogási magasság L_2	7,5 mm
Nyak szélessége L_4	6 mm
Középtolódás L_3	5 mm
Lapkaméret	5 mm
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	9,2 mm
Teljes hossz L	80 mm
Fejhossz L_1	26 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D_s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 26	269028 26
------------------------------------	-----------