

Garant**Furatkés, HM, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 8/05mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Fejhossz L ₁	26 mm
Középtolódás L ₃	5 mm
Hozzávaló váltólapka	VC.. 0501..
Lapkaméret	5 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 26
Beállítási szög κ	113 fok
Befogási magasság L ₂	7,5 mm
Teljes hossz L	80 mm
Kés ISO kódja	E08F SVXCR/L05
Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	9,2 mm
Nyak szélessége L ₄	6 mm
Hasznos mélység T	3 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	8×D
Szerszámanyag	HM

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 26	269028 26
------------------------------------	-----------