

Garant GRIDLINE

Fiókbetét készlet, 20×20G, Fiók előlap magasság / típus: 50/5**Rendelési adatok**

Rendelés száma	950310 50/5
GTIN	4062406286538
Árucikk kategória	9GB

Leírás**Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

A fiókrendező anyag egy teljes 20×20G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 20×20G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 4 × 6×6/4 méret; 2 × 6×8/4 méret; 2 × 6×6/3 méret; 1 × 6×8/3 méret; 2 × 2×6/1 méret; 1 × 2×8/1 méret

Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 2 × C méret; 2 × B méret

Műszaki leírás

Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	20
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	50 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	250 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm

Fiók előlap magassághoz	300 mm
Anyag	Műanyag
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiókbetét magassága	25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	Késszár
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	20
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Magasság	25 mm
Mélység G-ben	20
Mélység	500 mm
Szélesség G-ben	20
Szélesség	500 mm
Súly	1,132 kg
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X8/1	951415 2X8/1
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus C	951275 C
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/4	951415 6X6/4
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X8/3	951415 6X8/3
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X8/4	951415 6X8/4
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus B	951275 B
	951415 6X6/3

Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-
ben / típus 6X6/3

Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-
ben / típus 2X6/1

951415 2X6/1