


Garant GRIDLINE

**Fiókbetét készlet, 36×20G, Fiók előlap magasság / típus: 50/1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	950410 50/1
GTIN	4062406286545
Árucikk kategória	9GB

**Leírás****Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldalai hasítottak az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz.

A fiókrendező anyag egy teljes 36×20G fiókot tölt ki.

**Alkalmazható:**

Fiókok 36×20G.

**Tartalma:**

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 12 × 6×6/4 méret; 6 × 6×8/4 méret

Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 8 × C méret

**Műszaki leírás**

Anyag	Műanyag
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	20
Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	50 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	250 mm

Fiók előlap magassághoz	200 mm
Fiók előlap magassághoz	300 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	36
Fiókbetét magassága	25 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	36×20
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Magasság	25 mm
Mélység	500 mm
Mélység G-ben	20
Szélesség	900 mm
Szélesség G-ben	36
Súly	2,074 kg
Terméknév attribútum	36×20G
Termék fajtája	Fiókbetét

## Tartozék

Fiókbetét-beilleszthető lapok 10 darabos készlet Típus C	951275 C
Fiókbetét, magasság 25 mm 1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X6/4	951415 6X6/4
Fiókbetét, magasság 25 mm 1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X8/4	951415 6X8/4