

Garant GRIDLINE

Fiókbetét készlet, 46×24G, Fiók előlap magasság / típus: 50/2**Rendelési adatok**

Rendelés száma	950610 50/2
GTIN	4062406286583
Árucikk kategória	9GB

Leírás**Kivitel:**

Műanyag fiókbetétek és beilleszthető elválasztó lapok. A fiókbetétek belső oldala hasított az elválasztó lapokkal történő felosztáshoz. A fiókrendező anyag egy teljes 46×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 46×24G.

Tartalma:

Fiókbetét 1K 951415 sz.: 9 × 6×8/4 méret; 9 × 6×8/3 méret; 3 × 6×8/2 méret; 6 × 2×8/1 méret
Fiókbetét-beilleszthető lap (10 darab) 951275 sz.: 4 × C méret; 3 × B méret; 1 × A méret

Műszaki leírás

Fiók előlap magassághoz	100 mm
Fiók előlap magassághoz	75 mm
Fiók előlap magassághoz	50 mm
Fiók előlap magassághoz	150 mm
Fiók előlap magassághoz	125 mm
Fiók előlap magassághoz	250 mm
Fiók előlap magassághoz	200 mm
Fiók előlap magassághoz	300 mm
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben	24

Fiókbetét magassága	25 mm
Fiók hasznos szélessége	1150 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben	46
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	46×24
Anyag	Műanyag
Fiók előlap magasságtól	≥ 50 mm
Mélység G-ben	24
Mélység	600 mm
Magasság	25 mm
Szélesség	1150 mm
Szélesség G-ben	46
Súly	2,901 kg
Terméknév attribútum	46×24G
Termék fajtája	Fiókbetét

Tartozék

Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X8/2	951415 6X8/2
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus A	951275 A
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X8/3	951415 6X8/3
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus B	951275 B
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 6X8/4	951415 6X8/4
Fiókbetét-beilleszthető lapok10 darabos készlet Típus C	951275 C
Fiókbetét, magasság 25 mm1K Szélesség × mélység G-ben / típus 2X8/1	951415 2X8/1