

Garant**Digitális tolómérő HCT IP67 Bluetooth-szal, Méréstartomány: 150 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412780 150
GTIN	4062406286712
Árucikk kategória	41A

Leírás**Kivitel:**

Digitális tolómérő, IP67, **Bluetooth-szal. Jól leolvasható, kontrasztos LCD kijelző 11,5mm méretű számokkal.** Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi.

2 komponenses ház **jó fogású Haptoprene felülettel.** A tolómérő vízzel, hűtőfolyadékkal, olajjal és porral szemben ellenálló. Leppelt mérőfelületek.

Az egyszerű kezelhetőség érdekében az ingyenes Hoffmann Group Connected Tools (HCT) applikáció Android-ra és iOS-re is elérhető.

Előny:**HCT - Hoffmann Group Connected Tools**

A Bluetooth rádiós jelátvitel előnyei:

- **Egyszerű adatátvitel: A mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.**
- **Mozgásszabadság: Nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.**
- **Helytől független: A mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.**
- **Biztonságos adatátvitel: Nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.**

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Alkatrész:

Elemtartó 412237 sz. B méret.

Csomagolás: Stabil doboz
 Szabvány: DIN 862
 Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
 Mélységmérő: lapos
 IP védettségi osztály: IP 67
 Rádiójeles használat: HCT Mobile App
 Rádiójeles használat: HID (Human Interface Device)
 Leolvasás: 0,01 mm
 Leolvasás: 0,0005 coll
 Hibahatár: 0,03 mm
 Csőrhossz: 40 mm
 Rádiójeles használat: HCT Mobile App
 Rádiójeles használat: HID (Human Interface Device)

Műszaki leírás

Mélységmérő van	igen
Mért értéket és nullapontot a készenlét elhagyása után megőrzi	igen
Csőrhossz	40 mm
A tartalmazott elemek száma	1
Hibahatár	0,03 mm
Mélységmérő	lapos
Automatikus kikapcsolás	igen
Szabvány	DIN 862
Elem típusa	Gombelem
Sorozat	HCT
Készenléti üzemmód kapcsolás	igen
Leolvasás	0,0005 coll
Méréstartomány	0 - 150 mm
LCD kijelző számmagassága	11,5 mm
Leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Kalibrálás	A1

IP védettségi osztály	IP 67
Energiaellátás	Elemes
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Nemzetközi méret	CR2032
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	011050 200
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	011030 200
Kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálás Tolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
Takarólap tolómérőhöz Típus B	412237 B