

Garant**ZCMX 060204, Minőség: HBZ025**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268423 HBZ025
GTIN	4062406285500
Árucikk kategória	21E

Leírás

Kivitel:

Univerzális közepes szemcsézetű alapanyag PVD bevonattal. A legjobb választás esztergáláshoz és fúráshoz.

Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$: 12 mm

Minőség: HBZ025

Fogásmélység a_p : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 210 m/min

Műszaki leírás

Bevonat	PVD
Fogásmélység a_p	0,4 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	90 - 210 m/min

Váltólapka ISO kód	ZCMX 060204
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	2
Minőség	HBZ025
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Hozzávaló szerszám Ø D _c	12 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz