

**Garant****ZCMX 060204, Minőség: HBZ035**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	268423 HBZ035
GTIN	4062406286910
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Kivitel:**

Univerzális közepes szemcsézetű alapanyag PVD bevonattal. A legjobb választás esztergáláshoz és fúráshoz.

Hozzávaló szerszám  $\varnothing D_c$ : 12 mm

Minőség: HBZ035

Fogásmélység  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Esztergálás előtolás: 0,1 - 0,3 mm

Fúrás előtolás: 0,03 - 0,12 mm

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 50 - 190 m/min

## Műszaki leírás

Minőség	HBZ035
Bevonat	PVD
Váltólapka ISO kód	ZCMX 060204
Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	50 - 190 m/min

Sarokrídus	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 2 mm
Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Esztergálás előtolás	0,1 - 0,3 mm
Fúrás előtolás	0,03 - 0,12 mm
Hozzávaló szerszám $\varnothing D_c$	12 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz