

**Garant****Maró fogóbetéhez, Típus: 1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361169 1
GTIN	4062406286606
Árucikk kategória	33S

**Leírás****Kivitel:**

V = 80 – 120 m/perc, Fz = 0,02 mm / fog, 3 élű.

**Felhasználás:**

Lapkafészkek marásához a 361163 sz. fogóbetétekhez.

**Figyelem:**

Szorítópofoák gyártásához ajánljuk olyan anyagokhoz, mint pl. min. Rm 800 N/mm<sup>2</sup> vagy nagyobb szilárdságú acél.

Fogak száma Z: 3

Fogak száma Z: 3

Élhossz L<sub>c</sub>: 12 mm

Teljes hossz L: 40 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	3,3 mm
Fogak száma Z	3
Teljes hossz L	40 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	12 mm
Termék fajtája	Élletörő maró

