

Mitutoyo**Digitális kengyeles mikrométer IP65 adatkimenettel, Méréstartomány:
125-150mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	421525 125-150
GTIN	4946368695433
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

A hibahatár pontosabb a **DIN 863 követelményeinél**. Extra nagy LCD-kijelző (7,5 mm) a hibamentes, gyors leolvasáshoz, billentyűzár. Keményfémbevetés mérőfelületek. **Ütésvédett kivitel**. Edzett és köszörült mérőorsó.

Funkció:

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret, 1 beállító etalon 25–50 mérettől.

Opcionális tartozék:

421525 és 421527 sz., adatkábel 497445 sz.

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	1
Leolvasás	0,001 mm
Kalibrálás	B2
Hibahatár	3 µm
Méréstartomány	125 - 150 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Orsó Ø	6,35 mm
IP védettség osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	USB csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Kengyeles mikrométer

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022050 200
KalibrálásKengyeles mikrométer beállító etalonnal Max. méréstartomány 200 mm	022040 200