

**Garant****GARANT Diabolo VHM spirális sorjázó 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	208158 12
GTIN	4062406288266
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**

Speciálisan **keménymegmunkáláshoz** kifejlesztett sorjázó. A továbbfejleszt Diabolo bevonat még hosszabb élettartamot és a jobb felületminőséget tesz lehetővé.

Tűrés: **S méret = ±0,2 mm.**

**Csúcsszög = ±5 szögperc.**

**Kitűnő felületminőség** a 35° **spirálszögnek** köszönhetően.

**Felhasználás:**

Munkadarabok élének **letörésére** és **sorjázására**, valamint **kontúrmunkákhoz** kiválóan alkalmas.

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	6
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Élletörő marás	45 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Szár	DIN 6535 HA, h6-tal
Méret S	8,5 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Teljes hossz L	83 mm
Sorozat	Diabolo
Előtolás f <sub>z</sub> acélban < 60 HRC	0,055 mm

Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	H
Tűrés névleges Ø	h6
Spirálszög	35 fok
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
belső hűtés	nem
Szártűrés	h6
Színes gyűrű	piros
Termék fajtája	Sorjázó

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 55 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	90 m/min	H
Acél < 65 HRC	alkalmas	60 m/min	H
Acél < 67 HRC	alkalmas	35 m/min	H
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------