

Garant**Csapos tárcsakefe kerámia szemcse (CER), Ø 50 mm, Szemcsézet: 80****Rendelési adatok**

Rendelés száma	575026 80
GTIN	4062406287054
Árucikk kategória	51P

Leírás**Kivitel:**

Tárcsakefék **nagyon sűrű csiszoló sörte bevonattal (teljes bevonat)** fixen a műanyag tárcsába öntve. **Nagyon alaktartó** az egymást kölcsönösen többszörösen megtámasztó sörtéknek köszönhetően. Nagyon hosszú élettartamú.

6 mm szár, fixen öntve.

Nylon sörték **kerámia szemcsehányaddal**. Agresszív csiszoló hatású.

Előny:

- **Munkadarabok utólagos megmunkálása közvetlenül a forgácsolási folyamatot követően.**
- **Ismételhető eredmények a folyamatosan szabaddá váló csiszolószemcséknek köszönhetően.**
- **Folyamatbiztos a nagy alakstabilitásnak és pontosságnak köszönhetően.**
- **Gyors és biztonságos szerelés további tartozékok nélkül.**
- **Nagyon nagy körfutási pontosság.**

Felhasználás:

CNC megmunkáló központokon és robotokon való használathoz, elsősorban **nedves csiszoláshoz** hűtő-kenőanyaggal. Sík alkatrész megmunkálása: Precíz **sorjázás, éllekerekítés, finommegmunkálás** a marás után, pl. tömítő és érintkező felületek **felületi finiselése**.

Figyelem:

Speciális kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Sörte vastagsága	1,2 mm
Előtolás	800 - 3000 mm/min
Finomsági fok	durva
Fogásvétel	0,3 (finom) – 2,0 (durva) mm
Szemcsézet	80
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Terméknév attribútum	$\varnothing 50$ mm
Kefe $\varnothing D_1$	50 mm
Tárcsa $\varnothing D_2$	55 mm
Csiszolóanyag	Kerámia szemcse (CER)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	Kerámia
Keferész hossza H_1	25 mm
Ajánlott fordulatszám	1200 - 2400 min^{-1}
Maximális fordulatszám	4500 min^{-1}
Termék fajtája	Tárcsakefe

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas		
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

